


СТУЛ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ СКЛАДНОЙ, МОДЕЛЬ С02.00.00 «Сигма 1»



Стул на металлическом каркасе предназначен для оборудования общественных и бытовых помещений и соответствует требованиям **Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»**

Габариты изделия, (ДхГхВ) - 395x515x895 мм Глубина сиденья - 395 мм Высота от пола до посадочного места - 495 мм Габариты в сложенном виде - 395x105x1005 мм		Вес изделия нетто - 4,7 кг. Вес брутто - 5,3 кг. Кол-во изделий в упаковке - 1 шт. Габаритные размеры упаковочного места: - 1070x400x110 мм.
Состав изделия	Стул представляет собой конструкцию, состоящую из складного каркаса с мягким сиденьем.	
Каркас	Каркас стула (спинка, переходящая в передние ножки, П-образный каркас сиденья, переходящий в задние ножки) изготовлен из стальной, электросварной, тонкостенной трубы Ø20 мм. В нижней части, передние и задние ножки, соединены перемычками из стальной, электросварной, тонкостенной трубы Ø 12 мм. Ножки соединяются между собой заклёпками с последующей фиксацией при помощи сварки. Между стойками спинки установлена гнутая рамка, изготовленная из прутка Ø 8 мм для крепления к каркасу сиденья. Мягкое сиденье фиксируется с каркасом и рамкой двумя стальными хомутами, выполненные методом холодной штамповки из стали марки Ст.3. Спинка жёсткая, выполнена из пяти гнутых прутков Ø 5 мм, закрепленных последовательно в стойках спинки при помощи сварки. Концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками.	
Мягкое сиденье	Мягкое сиденье выполнено из плиты ДСП толщиной б=16мм, поролона толщиной б=20 мм и облицовано декоративной тканью или искусственной кожей. Сиденье крепится к каркасу через хомуты при помощи саморезов.	
Общая информация	Изделие имеет защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками в электростатическом поле. Покрытие обеспечивает длительный срок эксплуатации и является экологически чистым. Материалы, применяемые для изготовления стула, имеют сертификаты. Поставка стульев производится в коробке из гофрированного картона Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев. Нагрузка на посадочное место -100 кг.	