


СТУЛ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С2.00.46-01



Вес изделия, нетто, кг	Кол-во изделий в упаковке, шт	Вес изделия, брутто, кг	Габаритные размеры упаковки, мм
6,8	2	16,0	510x630x1000
	10	73,0	510x630x1800
	европоддон 800x1200мм -2 стопы по 10 шт в каждой	165,0	800x1200x1950

Стул на металлическом каркасе неразборной конструкции предназначен для оборудования бытовых и общественных помещений и соответствует требованиям **Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»**

Габариты изделия, (ДхГхВ), мм - 425x616x933 мм

Глубина сиденья - 485 мм

Высота от пола до посадочного места - 455 мм

Состав изделия	Стул состоит из каркаса, мягкого сиденья и мягкой спинки
Каркас	Каркас стула сварной. Спинка, переходящая в каркас сиденья, выполнена из стальной электросварной тонкостенной трубы 20x20 мм, методом гибки. Между гнутыми заготовками, под сиденьем приварена перекладина из профиля 20x10 мм. Боковые ножки выполнены из стальной, тонкостенной трубы 20x20x1,2 мм методом гибки. Между гнутыми заготовками каждой ножки приварена перекладина из трубы 20x20x1,2 мм. Ножки, соединяются со спинкой при помощигнутой заготовки, выполненной из тонкостенной трубы 20x20 мм. Все гнутые элементы собираются в единую конструкцию при помощи сварки. Внутри спинки приварены пластины с отверстиями для крепления мягкой спинки. Для крепления мягкого сиденья в каркасе предусмотрены пластины с отверстиями. Концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками.
Сиденье и спинка	Мягкая спинка сборная состоит из 2-х частей, выполненных из фанеры, покрытой поролоном и обтянутой декоративной тканью. Части спинки крепятся между собой на каркасе скобами. Мягкое сиденье крепится при помощи шурупов. Сиденье выполнено из плиты ДСП, поролона, толщиной 35 мм и обтянуто чехлом из декоративной ткани.
Общая информация,	Изделие имеет защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками. Материалы, применяемые для изготовления стула, имеют сертификаты. Изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации: - при использовании в общественных помещениях – 12 месяцев; Нагрузка на посадочное место -100 кг.